

METOLIGHT LED-Kompaktröhre PL-2G11-I360 - 15W

Die LED-Kompaktröhre PL-2G11-I360 15 Watt ersetzt herkömmliche Leuchtstoff-Kompaktröhren und wird direkt an 230 V AC angeschlossen. Das Besondere an dieser 2G11-Röhre ist der 360° Rundum-Lichtstrahl und die extra hellen Epistar SMD 2835 LEDs mit sehr hoher Haltbarkeit und Farbwiedergabe.

Das Leuchtmittel besitzt ein integriertes Netzteil zum direkten Anschluss an das 230 Volt-Netz. In der Leuchte eingebaute elektronische Vorschaltgeräte müssen durch eine Elektrofachkraft abgeklemmt, und die 2G11-Fassung direkt an das Stromnetz angeschlossen werden. Bitte beachten Sie, dass dabei bestehende Baumusterprüfungen verloren gehen und der Elektriker die Konformität seiner Arbeit dem Kunden mittels Messprotokoll bestätigen sollte.

An jeder umgebauten Leuchte müssen Prüfungen erfolgen, die nachweisen, dass die Leuchte sicher ist. Es wird empfohlen, DIN VDE 0701-0702 „Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte — Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte — Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit“ anzuwenden. Die umgebaute Leuchte muss mit einem neuen Typenschild versehen werden.

METOLIGHT®

LED-PL-2G11-I360
10 / 15/ 18 / 23 Watt, 2700-6500K
120 lm/W - 360°


Anschluss an
230 VAC



ASMETEC
www.asmetec-shop.de

Technische Daten: PL-2G11-I360-15

Typ	Warmweiß	Neutralweiß	Kaltweiß
Artikel-Nr.	104618	104617	104619
Lichtfarbe	2800-3200K	3800-4200K	5750-6300K
Lumen	1400 lm +/- 10%	1500 lm +/-10%	1600 lm +/-10%
Leistung	15 Watt		
LED-Array	10S x 4P		
Spannung	180-240 VAC direkt an Stromnetz		
Leistungsfaktor	> 0,95		
CRI	>80		
Lichtwinkel	360°		
Ø Haltbarkeit	ca. 35.000 Stunden		
Schutzklasse	IP20 – nur für den trockenen Innenbereich		
Abmessungen	327 x 42 x 22 mm (L x B x H)		
Gewicht	ca. 330 g		
Zertifikate	CE / ROHS / UL		
Energieklasse	E		
Fotobiol. Klasse	1		



Anschluss:


Installation ausschließlich durch Elektro-Fachkraft.

1. Schutzhandschuhe tragen
2. Leuchte spannungsfrei schalten (Schalter aus, Sicherung aus, vor versehentlichem Einschalten sichern)
3. Vorschaltgerät entfernen
4. Die beiden äußeren Pins (1 und 4) der 2G11-Fassung an das 230 Volt Netz anschließen.
5. PL-Röhre in die Fassung einsetzen
6. Leuchte mit rotem Hinweistikett auf den Umbau auf LED-Technik markieren.
7. Isolationsspannungstest mit geeignetem Messgerät durchführen und protokollieren
8. Spannungsversorgung wieder einschalten. Die **METOLIGHT**® LED-PL Röhre muss nun leuchten.




Fehlersuche (LED-Röhre leuchtet nach Einbau nicht)

- Sind Sicherung und Schalter eingeschaltet und Spannungsversorgung hergestellt?
- Ist die 2G11-Fassung korrekt an das Stromnetz angeschlossen?
- LED-PL-Röhre mit anderer LED-PL-Röhre tauschen, um Fehler des Leuchtmittels auszuschließen



CE-Konformität nach

EN 50581:2012, EN55015:2013, EN60598-1:2009, EN60598-2-2:2012, EN60968:1990, EN60969, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2013, EN 61547:2013, EN62031:2008, EN62321:2013, EN62471:2008, EN62493:2010, EN62560:2012



ASMETEC GmbH – 67292 Kirchheimbolanden, - www.asmetec.de – info@asmotec.de – Tel: +49-6352-75068-0 – Fax: +49-6352-75068-29

Die vorstehenden Angaben basieren auf dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Unsere Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Verwendung unserer Produkte durch unsere Kunden unterliegt den verschiedensten Bedingungen, sodass kein Kunde von der Eigenerprobung der Verwendbarkeit unserer Produkte entbunden ist. Eine Haftung für Folgeschäden ist in jedem Fall ausgeschlossen. Für Schäden, die sich aus der Verwertung unserer Angaben ergeben, haften wir nur, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Dieses Datenblatt ersetzt etwaige vorherige Datenblätter. ASMETEC, METODRILL, METOCHECK, METOCLEAN, METOLIGHT und METO sind eingetragene Marken der ASMETEC GmbH2G11-I360-15-DB-D.doc, Version Aug-21